

IE-PI-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Multimode
Nr.Cat.	1067380000
Tipo	IE-PI-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248821129
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 13.42.26 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	56 mm	Profondità (pollici)	2,205 inch
Posizione verticale	10,5 mm	Altezza (pollici)	0,413 inch
Larghezza	13,2 mm	Larghezza (pollici)	0,52 inch
Peso netto	20,4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Crimp	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserito maschio SCRJ, Multimode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, PA	Materiale ghiera	Zirconia
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB
Struttura	Inseriti connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14	Tipo di filo	Multimode

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UL)	E477798

IE-PI-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

