

**IE-PI-SCRJ-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF
Nr.Cat.	<a href="#">1067410000</a>
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 21.39.32 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	56 mm	Profondità (pollici)	2,205 inch
Posizione verticale	10,5 mm	Altezza (pollici)	0,413 inch
Larghezza	13,2 mm	Larghezza (pollici)	0,52 inch
Peso netto	18,7 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

## Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Crimp	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserto maschio SCRJ, POF	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, PA	Materiale ghiera	Arcap
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Struttura	Inserti connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	POF		

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UL)	E477798

**IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Foglio dati**

**IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

