

IE-CD-V14MRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Scatola di giunzione / giunto, versione FreeCon per
connettori PushPull Var.14 secondo IEC 61076-3-117

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa di collegamento, FreeCon, RJ45, Inserto, IP65
Nr.Cat.	1068870000
Tipo	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
CPZ	1 Pezzo

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	60 mm	Profondità (pollici)	2,362 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2,047 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1,614 inch
Peso netto	286,47 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	argento
Grado di protezione	IP65	Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato
Tipo di montaggio	Montaggio vite		

Dati tecnici del giunto RJ45

Carico ammissibile (giunto RJ45)	1 A	Categoria (giunto RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Materiale di base custodia (giunto RJ45)	Pressofusione di zinco	Resistenza contatti (giunto RJ45)	≤ 20 mΩ
Resistenza di isolamento (giunto RJ45)	> 500 MΩ	Rigidità dielettrica, contatto - contatto, min (giunto RJ45)	≥ 1000 V DC
Rigidità dielettrica, contatto - schermatura, max. (giunto RJ45)	≥ 1500 V DC	Superficie di contatto (giunto RJ45)	Oro su nichel

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-03-92	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

IE-CD-V14MRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Disegno quotato




Bottom view

Disegno quotato




Front view

Disegno quotato



Bottom view with mounting foot

Disegno quotato



Side view