

IE-BIC-HYB-P-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ibrido 10 poli Inserti per connettori Var.1 /4 /5 /14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
Nr.Cat.	1068970000
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
CPZ	300 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 5.02.23 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,29 g

Dati generali

Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 0,75 mm² Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,75 mm²

Proprietà elettriche

Tensione nominale 24 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BIC-HYB-P-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Disegno quotato**