

IE-PI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ibrido 10 poli Inserti per connettori Var.1 /4 /5 /14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto, Per inserto maschio, Ibrido
Nr.Cat.	1068990000
Tipo	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
CPZ	10 Pezzo

IE-PI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 16,29 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Cicli di inserimento	500
Collegamento 1	Ibrido (Q10)	Collegamento 2	Crimpatura
Diametro isolamento, max.	2,2 mm	Diametro isolamento, min.	1 mm
Grado di protezione	IP67 con custodia	Materiale base della custodia	Zalpacca, PA 66
Schermatura	completamente chiusa a 360°	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0,75 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 20	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,08 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 27		

Proprietà elettriche

Corrente nominale	3 A per contatto	Resistenza di contatto	≤ 5 mΩ
Resistenza di passaggio	<10 mΩ	Tensione nominale	24 V

Standard generali

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

