

## KSWN M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Simile alla figura



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 25, Nylon 6
Nr.Cat.	<a href="#">1076640000</a>
Tipo	KSWN M25
GTIN (EAN)	4032248838684
CPZ	25 Pezzo

**KSWN M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,48 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...135 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	135 °C		

**Dati Generali**

Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro della guarnizione ad anello	38,1 mm	Diametro interno D2	25,7 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Materiale	Nylon 6
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	M 25
Silicone	No	quantità di fili	1

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**KSWN M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**