

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 32, Nylon 6
Nr.Cat.	1076650000
Tipo	KSWN M32
GTIN (EAN)	4032248838691
CPZ	25 Pezzo

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,36 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...135 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	135 °C		

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro della guarnizione ad anello	42,5 mm	Diametro interno D2	32,5 mm
Filettatura (esterna)	M 32	Materiale	Nylon 6
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	M 32
Silicone	No	quantità di fili	1

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

