

**HDC IP68 HP 24B TO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, IP68 (in condizione innestata), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
Nr.Cat.	<a href="#">1079930000</a>
Tipo	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	<a href="#">2447770000</a>

Data di creazione 9 marzo 2023 5.21.22 CET

# Foglio dati

## HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Dimensioni e pesi

Profondità	192 mm
Posizione verticale	120 mm
Larghezza	64 mm
Peso netto	822,72 g

Profondità (pollici)	7,559 inch
Altezza (pollici)	4,724 inch
Larghezza (pollici)	2,52 inch

#### Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 120 °C
------------------------------	-------------------

#### Dati generali

Coppia di serraggio	11 Nm
Grado di protezione	IP68, IP69K, IP68 (in condizione innestata)
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere

Custodie EMC	Sì
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Serie	HighPower

#### Esecuzione

BG	8
Coppia di serraggio	11 Nm
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Grandezza	8
Tipo	Spina

Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Esecuzione custodia	Custodia connettore
Forma	Standard
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02

ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio diesel
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni

# Foglio dati

## HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Resistente

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC IP68 HP 24B TO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**