

**HDC IP68 04A AWS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), Base passante, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
Nr.Cat.	<a href="#">1081490000</a>
Tipo	HDC IP68 04A AWS
GTIN (EAN)	4032248844234
CPZ	1 Pezzo

## HDC IP68 04A AWS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1,969 inch
Posizione verticale	43,7 mm	Altezza (pollici)	1,72 inch
Larghezza	67 mm	Larghezza (pollici)	2,638 inch
Altezza di fissaggio	41 mm	Larghezza di fissaggio	41 mm
Peso netto	134 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

## Dati generali

Custodie EMC	Si	Grado di protezione	IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere

## Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2	41 mm	Lunghezza, custodie	50 mm
----------------------------------	-------	---------------------	-------

## Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	BG	1
Colore (RAL)	RAL 9011	Esecuzione custodia	Base passante
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio	Forma	Standard
Grandezza	1	Guarnizione	Silicone
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio diesel
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina di petrolio

Data di creazione 9 marzo 2023 5.26.47 CET

## HDC IP68 04A AWS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Resistente

### Nota importante

Informazioni sul prodotto Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede.

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**HDC IP68 04A AWS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

