

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Collegamento a staffa di serraggio |
| Nr.Cat. | 1081580000 |
| Tipo | HDC IP65 24B FRAME M4 |
| GTIN (EAN) | 4032248844319 |
| CPZ | 1 Pezzo |

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------------|
| Profondità | 156 mm | Profondità (pollici) | 6,142 inch |
| Posizione verticale | 17 mm | Altezza (pollici) | 0,669 inch |
| Larghezza | 58 mm | Larghezza (pollici) | 2,283 inch |
| Altezza di fissaggio | 32 mm | Larghezza di fissaggio | 130 mm |
| Peso netto | 86 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -50 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Custodie EMC | Si | Grado di protezione | IP65 (in condizione innestata) |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | | |

Dimensioni

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Altezza Custodia B | 17 mm | Distanza tra i fori lunghezza A2 | 130 mm |
| Lunghezza, custodie | 156 mm | | |

Esecuzione

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| BG | 8 | Colore (RAL) | RAL 7001 |
| Esecuzione sistema di chiusura | Collegamento a staffa di serraggio | Grandezza | 8 |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore | Tipo | Base passante (mont. in feritoia) |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza | Acetone |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio diesel |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Alcool etilico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio per trasmissione |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Benzina di petrolio |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Sudore |

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Benzina super |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Acqua |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | UV |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Resistente |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

| | |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Notifica modifica prodotto | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC IP65 24B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni