

BFEH 1/WSH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le barre collettrici offrono la possibilità di collegare un gran numero di cavi con un piccolo ingombro. Inoltre, è possibile l'integrazione nelle nostre morsettiere per l'installazione nell'edificio, oppure è possibile utilizzare le nostre barre per sostenere lo schermo del cavo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Supporti di fissaggio, metallo
Nr.Cat.	1082400000
Tipo	BFEH 1/WSH
GTIN (EAN)	4008 190989057
CPZ	10 Pezzo

BFEH 1/WSH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1,22 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	13,5 mm	Larghezza (pollici)	0,531 inch
Peso netto	13,3 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Clip di fissaggio
----------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	metallo	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

Dimensioni

Passo in mm (P)	31 mm
-----------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	