

HDC IP68 24B TSS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50
Nr.Cat.	1082990000
Tipo	HDC IP68 24B TSS 1M50
GTIN (EAN)	4032248846610
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

HDC IP68 24B TSS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	110,5 mm
Larghezza	58 mm
Peso netto	630 g

Altezza (pollici)	4,35 inch
Larghezza (pollici)	2,283 inch

Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Coppia di serraggio	6,5 Nm
Grado di protezione	IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata)
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile

Custodie EMC	Sì
Materiale base della custodia	
Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	110,5 mm
Lunghezza, custodie	191 mm

Entrata cavo	con filettatura
--------------	-----------------

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì
Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Dimensione entrate cavi	M 50
Esecuzione custodia	Custodia connettore
Filettatura (interna)	M 50
Grandezza	8
Numero entrate cavo laterali	1
Tipo	Spina

BG	8
Coppia di serraggio	6,5 Nm
Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Forma	Standard
Numero entrate cavo in alto	0
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02

ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio diesel
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio idraulico

Foglio dati

HDC IP68 24B TSS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Resistente

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 24B TSS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni