

**IE-BIC-HYB-P-0,5-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ibrido 10 poli Inserti per connettori Var.1 /4 /5 /14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
Nr.Cat.	<a href="#">1096 150000</a>
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
CPZ	300 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 5.53.42 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-BIC-HYB-P-0,5-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,29 g

**Dati generali**

Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 24

**Proprietà elettriche**

Tensione nominale 24 V

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BIC-HYB-P-0,5-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegno quotato**