

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ibrido 10 poli Inserti per connettori Var.1 /4 /5 /14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Contatto a crimpare, Per inserto maschio, Ibrido
Nr.Cat.	1096180000
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
CPZ	300 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 5.53.50 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,27 g

Dati generali

Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,2 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 24

Proprietà elettriche

Tensione nominale 24 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati**IE-PIC-HYB-S-0,5-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**