

HDC IP68 24B MD 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, IP68 (in condizione innestata), Coperchio, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40
Nr.Cat.	1119990000
Tipo	HDC IP68 24B MD 2M40
GTIN (EAN)	4050118041477
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 6.01.01 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	181 mm	Profondità (pollici)	7,126 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Larghezza	57 mm	Larghezza (pollici)	2,244 inch
Larghezza di fissaggio	164 mm	Peso netto	440 g

Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 120 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Coppia di serraggio	11 Nm	Custodie EMC	Sì
Grado di protezione	IP68, IP69K, IP68 (in condizione innestata)	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Serie	HighPower
Superficie	Verniciatura a polvere		

Esecuzione

BG	8	Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Coppia di serraggio	11 Nm	Dimensione entrate cavi	M 40
Entrata cavo	con filettatura	Esecuzione custodia	Coperchio
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio	Filettatura (interna)	M 40
Forma	Standard	Grandezza	8
Guarnizione	Gomma di silicone	Numero entrate cavo in alto	2
Numero entrate cavo laterali	0	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Coperchio
Tipo	Copertura	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio diesel
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Instabile

Data di creazione 9 marzo 2023 6.01.01 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

HDC IP68 24B MD 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Resistente

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)