

SRC-I QV S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Collegamento trasversale per le prese della Serie D DRI.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCI, Collegamento trasversale@
Nr.Cat.	1132070000
Tipo	SRC-I QV S
GTIN (EAN)	40322489 12087
CPZ	10 Pezzo

SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	6,6 g
------------	-------

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	85 °C

Dati per il collegamento trasversale

Corrente di dimensionamento	12 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	bianco
Numero di morsetti ponticellati	8	Passo in mm (P)	15,2 mm
Versione	può essere tagliato a misura		

Dati generali

Versione	può essere tagliato a misura	Colori	bianco
----------	------------------------------	--------	--------

Dati di collegamento

Passo in mm (P)	15,2 mm
-----------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

SRC-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

Innestare i collegamenti trasversali nei connettori del cavo

Esempio d'uso

