

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ibrido 10 poli Inserti per connettori Var.1 /4 /5 /14

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contatto a crimpare, Per inserto maschio, Ibrido
Nr.Cat.	<a href="#">1135 150000</a>
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	40322489 15347
CPZ	300 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 6.09.24 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,27 g

**Dati generali**Sezione di collegamento cavo, flessibile,  
max. 0,2 mm<sup>2</sup>Sezione di collegamento cavo, flessibile,  
min. 0,08 mm<sup>2</sup>**Proprietà elettriche**

Tensione nominale 24 V

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**