


**WBB WMF2.5 BLZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Cavalletto di fissaggio, Beige scuro, 5.08 mm
Nr.Cat.	<a href="#">1142980000</a>
Tipo	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 7 marzo 2023 15.19.00 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**WBB WMF2.5 BLZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	44,5 mm	Profondità (pollici)	1,752 inch
Posizione verticale	88,5 mm	Altezza (pollici)	3,484 inch
Larghezza	5,08 mm	Larghezza (pollici)	0,2 inch
Peso netto	10,2 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

**Altri dati tecnici**

bloccabile	No
------------	----

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Blocco di fissaggio	Guida	TS 35
----------	---------------------	-------	-------

**Dati dei materiali**

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Generale**

Guida	TS 35
-------	-------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>