

**HDC 24B HP250 MPL4 TYP2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Connettore, Numero di poli: 4, Grandezza: 8
Nr.Cat.	<a href="#">1160440000</a>
Tipo	HDC 24B HP250 MPL4 TYP2
GTIN (EAN)	4032248947973
CPZ	1 Pezzo

**HDC 24B HP250 MPL4 TYP2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1,811 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1,654 inch
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5,512 inch
Altezza di fissaggio	130 mm	Larghezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	83,99 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio , max.	120 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

**Dati generali**

Colori	grigio argento	Materiale	Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-06

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Foglio dati**

**HDC 24B HP250 MPL4 TYP2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

