

**IL WMF2.5 BLZ OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le spine possono essere fissate in modo sicuro e facile al terminale di base utilizzando un elemento di bloccaggio. L'elemento di bloccaggio evita una disconnessione involontaria delle spine dal terminale di base e garantisce la massima sicurezza.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Gancio di bloccaggio
Nr.Cat.	<a href="#">1167440000</a>
Tipo	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
CPZ	50 Pezzo

## IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	28,85 mm	Profondità (pollici)	1,136 inch
Posizione verticale	16,6 mm	Altezza (pollici)	0,654 inch
Larghezza	8,28 mm	Larghezza (pollici)	0,326 inch
Peso netto	1,12 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

## Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

## Generale

Numero di poli	2
----------------	---

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	