

**SAIE-M23-S-RM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per sensori/attuatori, Spina incorporata, Custodia vuota
Nr.Cat.	<a href="#">1169950000</a>
Tipo	SAIE-M23-S-RM
GTIN (EAN)	4032248961092
CPZ	1 Pezzo

**SAIE-M23-S-RM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 35 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C Temperatura d'esercizio , max. 125 °C

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Campo di temperatura custodia	-40...+125 °C	Collegamento schermato	Sì
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67, IP69K
Materiale base della custodia	Lega di rame e zinco		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E344862


**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIE-M23-S-RM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**

# Device connector with knurled nut

F

