

**BZT PRV8 SW 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Il porta marcatori offre la possibilità di un montaggio di marcatori aggiuntivo. A seconda del modello, i rispettivi livelli dei morsetti PRV e PPV possono essere contrassegnati con il contrassegno corrispondente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Serie P, Supporto per siglatura, nero, Numero di piani: 8, TS 35 x 7.5 |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1173580000</a>   |
| Tipo       | BZT PRV8 SW 35X7.5   |
| GTIN (EAN) | 4032248966110  |
| CPZ        | 20 Pezzo   |

Data di creazione 8 marzo 2023 17.50.18 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**BZT PRV8 SW 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 65,6 mm | Profondità (pollici) | 2,583 inch |
| Posizione verticale | 120 mm  | Altezza (pollici)    | 4,724 inch |
| Larghezza           | 10,2 mm | Larghezza (pollici)  | 0,402 inch |
| Peso netto          | 26,5 g  |                      |            |

**Temperature**

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C         |  |        |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                       |                 |   |
|----------|-----------------------|-----------------|---|
| Versione | per guide di supporto | Numero di piani | 8 |
| Guida    | TS 35 x 7.5           |                 |   |

**Dati dei materiali**

|                               |               |        |      |
|-------------------------------|---------------|--------|------|
| Materiale                     | policarbonato | Colori | nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0           |        |      |

**Generale**

|       |             |
|-------|-------------|
| Guida | TS 35 x 7.5 |
|-------|-------------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>               |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochure              |   |