

VGM32-SS68 15-25 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Acciaio inox 1.4305 (303)
Nr.Cat.	1193580000
Tipo	VGM32-SS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976553
CPZ	25 Pezzo

VGM32-SS68 15-25 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	40 mm	Lunghezza (pollici)	1,575 inch
Peso netto	101 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Dati Generali

Apertura della chiave	36 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Filettatura (esterna)	M 32	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Lunghezza filettatura	8 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)
Norme	EN 45545-2:2013	O-ring	Silicone
Pressacavi	M 32		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN