

**VGM40-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Acciaio inox 1.4305 (303)
Nr.Cat.	<a href="#">1193590000</a>
Tipo	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
CPZ	10 Pezzo

**VGM40-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Lunghezza	43 mm	Lunghezza (pollici)	1,693 inch
Peso netto	166,4 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

**Dati Generali**

Apertura della chiave	45 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Filettatura (esterna)	M 40	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Lunghezza filettatura	8 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)
Norme	EN 45545-2:2013	O-ring	Silicone
Pressacavi	M 40		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>