

**VGM32-MS68 15-25 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">1193610000</a>
Tipo	VGM32-MS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976621
CPZ	25 Pezzo

## VGM32-MS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	40 mm	Lunghezza (pollici)	1,575 inch
Peso netto	112,84 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

## Dati Generali

Apertura della chiave	36 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Filettatura (esterna)	M 32	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Lunghezza filettatura	8 mm	Materiale	ottone, nichelato
Norme	EN 45545-2:2013	O-ring	NBR
Pressacavi	M 32		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>