

**VP M63 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VPMS Ex (tappo filettato Ex, in ottone), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 63, 19 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">1210950000</a>
Tipo	VP M63 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991976
CPZ	5 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 13.46.17 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## VP M63 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	26 mm	Lunghezza (pollici)	1,024 inch
Diametro	63 mm	Spessore della parete, max.	18 mm
Peso netto	350,2 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

## Dati Generali

Alogeni	Sì	Apertura della chiave 1	70 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	20,1 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	13,4 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	67 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	33,5 Nm
Diametro della guarnizione ad anello	63 mm	Filettatura (esterna)	M 63
Grado di protezione	IP54, IP64, IP68	Lunghezza filettatura	19 mm
Materiale	ottone, nichelato	O-ring	NBR
Passo del filetto	1,5 mm	Silicone	No

## Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
------------	-----------------------------------	--	----------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione
SCIP	Oc0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

