

HDC 24B ALU**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard
Nr.Cat.	1213900000
Tipo	HDC 24B ALU
GTIN (EAN)	4008190176303
CPZ	1 Pezzo

HDC 24B ALU**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	29,3 mm	Altezza (pollici)	1,154 inch
Larghezza	74,4 mm	Larghezza (pollici)	2,929 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	130 mm
Peso netto	177 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Altezza Custodia B	29,3 mm	Altezza Zoccolo B1	5,3 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	130 mm	Larghezza custodia C	43 mm
Larghezza zoccolo C1	47 mm	Lunghezza, custodie	120 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	8
Colore (RAL)	RAL 7035	Copertura	senza coperchio
Esecuzione custodia	Base passante	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Forma	Standard	Grandezza	8
Guarnizione	NBR	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)	Versione con gancio	Gancio longitudinale

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza**Acetone**

Resistenza chimica

Resistente in certe condizioni

Sostanza

Olio di perforazione

Resistenza chimica

Resistente

Sostanza

Diesel

Resistenza chimica

Resistente

Sostanza

Alcool etilico

Resistenza chimica

Resistente

Sostanza

Olio per trasmissione

Resistenza chimica

Resistente

HDC 24B ALU**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecnici

Sostanza	Olio idraulico	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	Refrigerante	www.weidmueller.com
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	Benzina di petrolio	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	Sudore	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	Benzina super	
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni	
Sostanza	Acqua	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	UV	
Resistenza chimica	Instabile	
Sostanza	Ozono	
Resistenza chimica	Instabile	

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2bd97b2e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@157865cd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2ac5036e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ec1cf6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@638c17ae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@350c401f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3750fba3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54385a13 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@570a065d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d1b81b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@30ecc641 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2692ea8d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@21ad28ec

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede.
---------------------------	--

Omologazioni

Omologazioni	
--------------	---

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

HDC 24B ALU**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's declaration	www.weidmueller.com
Dati ingegneristici	CAD data – STEP	
Dati ingegneristici	WSCAD	
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen	
Documentazione tecnica	1213900000_HDC_24B_ALU_STP_Bla <u>t_1.pdf</u>	
Cataloghi	Catalogues in PDF-format	
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN	

HDC 24B ALU**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni