

**HDC 06B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1215900000</a>                             |
| Tipo       | HDC 06B DC   |
| GTIN (EAN) | 4050118000054  |
| CPZ        | 10 Pezzo   |

**HDC 06B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 18 mm | Altezza (pollici)   | 0,709 inch |
| Larghezza           | 46 mm | Larghezza (pollici) | 1,811 inch |
| Lunghezza           | 62 mm | Lunghezza (pollici) | 2,441 inch |
| Peso netto          | 7,3 g |                     |            |

**Temperature**

|                                |        |                                |       |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| Temperatura d'esercizio , min. | -20 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 80 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|

**Dati generali**

|                     |               |           |                     |
|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| BG                  | 3             | Colori    | bianco, trasparente |
| Grado di protezione | IP20          | Grandezza | 3                   |
| Materiale           | polipropilene |           |                     |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-08 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |

**Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

|           |  |
|-----------|--|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**Foglio dati**

**HDC 06B DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

