

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo
Nr.Cat.	1215910000
Tipo	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
CPZ	10 Pezzo

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1,811 inch
Lunghezza	76 mm	Lunghezza (pollici)	2,992 inch
Peso netto	8,4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C	Temperatura d'esercizio , max.	80 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	-------

Dati generali

BG	4	Colori	bianco, trasparente
Grado di protezione	IP20	Grandezza	4
Materiale	polipropilene		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Foglio dati

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

