

**HDC 16B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le calotte di protezione per il trasporto sono disponibili per i formati 3, 4, 6 e 8 e possono essere utilizzate con le custodie IP65 standard. Le calotte di protezione per il trasporto si fissano con estrema semplicità e corrispondono alla classe di protezione IP20. Possono essere utilizzate su tutte le basi per custodie, sulle basi passanti e le basi chiuse. All'occhiello integrato è possibile fissare una cordicella (non in dotazione).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Cappuccio protettivo
Nr.Cat.	<a href="#">1215920000</a>
Tipo	HDC 16B DC
GTIN (EAN)	4050118000115
CPZ	10 Pezzo

**HDC 16B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1,811 inch
Lunghezza	96 mm	Lunghezza (pollici)	3,78 inch
Peso netto	10,9 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C	Temperatura d'esercizio , max.	80 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	-------

**Dati generali**

BG	6	Colori	bianco, trasparente
Grado di protezione	IP20	Grandezza	6
Materiale	polipropilene		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

**Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Foglio dati**

**HDC 16B DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

