


SAI-M23-SE-6-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------------|
| Versione | Connettore per sensori/attuatori |
| Nr.Cat. | 1224000000 |
| Tipo | SAI-M23-SE-6-F |
| GTIN (EAN) | 4050118007978 |
| CPZ | 1 Pezzo |

SAI-M23-SE-6-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 8 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C Temperatura d'esercizio , max. 125 °C

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|
| Cicli di inserimento | > 1000 | Codifica | nessuno |
| Corrente nominale | 20 A | Grado di lordura | 3 |
| Materiale base della custodia | Poliammide termoplastico PA 6, PBT | Numero di poli | 6 |
| Superficie dei contatti | dorata | Tensione nominale | 300 V |
| Tipo di collegamento | Calici a saldare | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 | | |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E344862 |

Download

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Disegni