

**IE-C5DS4UG0030MBSA20-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, PROFINET, Cat.5, PUR, verde

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 3 m |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1234750030</a>   |
| Tipo       | IE-C5DS4UG0030MBSA20-E   |
| GTIN (EAN) | 4050118629835  |
| CPZ        | 1 Pezzo  |

Data di creazione 15 marzo 2023 9.05.13 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-C5DS4UG0030MBSA20-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Lunghezza  | 3 m   | Lunghezza (pollici) | 118,11 inch |
| Peso netto | 100 g |                     |             |

**Connettore maschio dx**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Connettore a destra | RJ45 IP20 |
|---------------------|-----------|

**Connettore maschio sx**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Connettore a sinistra | Codificato D M12 – flangia |
|-----------------------|----------------------------|

**Proprietà elettriche cavo**

|           |  |
|-----------|--|
| Categoria | Cat. 5 (ISO/IEC 11801) /<br>Cat. 5e (TIA T568-B) |
|-----------|--|

**Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi**

|         |  |                        |    |
|---------|--|------------------------|----|
| Alogeni | Esente da alogeni a norma<br>IEC 60754-2 | Resistenza alla fiamma | Sì |
|---------|--|------------------------|----|

**Spina di collegamento**

|                                  |   |                                |   |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Spina di collegamento a sinistra | M12, D, IP67, Contatto<br>femmina, Diritto, Flangia,<br>Plastica, schermate | Spina di collegamento a destra | RJ45, IP20, male contact,<br>straight, plug, Plastic,<br>shielded |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|

**Struttura del cavo**

|                     |                                   |             |                                  |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Colore della guaina | Verde (RAL 6018)                  | Schermatura | Contatto dello schermo a<br>360° |
| Sezione             | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup> |             |                                  |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**IE-C5DS4UG0030MBSA20-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Disegni**

**Schema elettrico**


| RJ45 |        | M12 |
|------|--------|-----|
| 1    | yellow | 1   |
| 3    | white  | 2   |
| 2    | orange | 3   |
| 6    | blue   | 4   |

**Disegno quotato**



Hexagon nut enclosed loosely

**Disegno quotato**



with through hole