

SM 19/42 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 19 x 42 mm, su richiesta cliente
Nr.Cat.	1248560000
Tipo	SM 19/42 K MC SDR
GTIN (EAN)	4050118038873
CPZ	8 Pezzo
stampante compatibile	2715590000 2438520000 2438510000

Foglio dati

SM 19/42 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1,2 mm
Posizione verticale	19 mm
Larghezza	42 mm
Peso netto	2,375 g

Profondità (pollici)	0,047 inch
Altezza (pollici)	0,748 inch
Larghezza (pollici)	1,654 inch

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

Dati generali

Alogenici	No
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Caratteri stampati	Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO)
Colori	su richiesta cliente
Materiale	poliammide 66
Versione	autoadesivo

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Larghezza	42 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Siglatura di apparecchi

Marcatori per apparecchi

Alogenici	No
-----------	----

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04

ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

SM 19/42 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

