

GWHUE M3 WTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie W, Boccia filettata
Nr.Cat.	1255010000
Tipo	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
CPZ	50 Pezzo

GWHUE M3 WTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	13,3 mm	Profondità (pollici)	0,524 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0,236 inch
Diametro	3,2 mm	Peso netto	2,192 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Dati dei materiali

Materiale	rame - zinco
-----------	--------------

Dimensioni

Diametro	3,2 mm
----------	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	CAT 1 TERM 16/17 EN