

CC DIA 30/3.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.



Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 30 mm, con foratura, grigio
Nr.Cat.	1266140000
Tipo	CC DIA 30/3.5 MC NE GR
GTIN (EAN)	4050118055849
CPZ	60 Pezzo
stampante compatibile	2715590000 2438520000 2438510000

CC DIA 30/3.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Diametro	30 mm	Peso netto	1,617 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	con foratura
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8	Colori	grigio
Industrie consigliate	Macchine	Larghezza	30 mm
Materiale	poliammide 66	Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Siglatura di apparecchi
Versione	Ø 30 mm, con foro di montaggio da 3,5 mm		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	Diametro	30 mm
Diametro foro	3,5 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

CC DIA 30/3.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Come da figura

Esempio d'uso

