

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.	<a href="#">1271250000</a>
Tipo	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 8.13.19 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 93,3 g

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Colori	nero	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Diametro isolamento, min.	0,85 mm	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Classificazione MICE M	M <sub>3</sub>	Classificazione MICE I	I <sub>3</sub>
Classificazione MICE C	C <sub>1</sub>	Classificazione MICE E	E <sub>3</sub>
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	12 mm
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750	Possibilità di ricollegamento	≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)

## Standard generali

Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	Linee guida per l'installazione PROFINET
---	--

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno quotato**

