

**IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJO-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, POF, SC-RJ-SC-RJ,  
nero

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Linea di collegamento, PROFINET, SCRJ IP20, SCRJ IP20, 980 µm, 0.2 m
Nr.Cat.	<a href="#">1273430002</a>
Tipo	IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118467314
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 13 marzo 2023 20.49.05 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	0,2 m	Lunghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	0,01 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

## Connettore maschio dx

Connettore a destra	SCRJ IP20
---------------------	-----------

## Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	SCRJ IP20
-----------------------	-----------

## LWL

Gamma	≥ 100 MHz*km a 650 nm	Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB
Smorzamento	≤ 160 dB/km a 650 nm	Tipo di filo	POF

## Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni	No	Forza d'estrazione	≤ 160 N
Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	25 mm
cicli di piegatura	10.000		

## Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	SC-RJ, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a destra	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

## Struttura del cavo

Colore della guaina	nero	Diametro guaina	2,2 * 4,5 mm
Diametro nucleo	980 µm	Isolamento	PE
Struttura cavo	ZIPCORD	quantità di fili	2

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Data di creazione 13 marzo 2023 20.49.05 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJO-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Download**

---

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

---

**Foglio dati**

**IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno dettagliato**

