

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, POF, SC-RJ-SC-RJ,
nero

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Linea di collegamento, PROFINET, SCRJ IP20, SCRJ IP20, 980 µm, 1 m
Nr.Cat.	1273430010
Tipo	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118062885
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 20.43.06 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	1 m	Lunghezza (pollici)	39,37 inch
Peso netto	31 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

Connettore maschio dx

Connettore a destra	SCRJ IP20
---------------------	-----------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	SCRJ IP20
-----------------------	-----------

LWL

Gamma	≥ 100 MHz*km a 650 nm	Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB
Smorzamento	≤ 160 dB/km a 650 nm	Tipo di filo	POF

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni	No	Forza d'estrazione	≤ 160 N
Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	25 mm
cicli di piegatura	10.000		

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	SC-RJ, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a destra	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	nero	Diametro guaina	2,2 * 4,5 mm
Diametro nucleo	980 µm	Isolamento	PE
Struttura cavo	ZIPCORD	quantità di fili	2

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Data di creazione 14 marzo 2023 20.43.06 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

