

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per  
diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP20
Nr.Cat.	<a href="#">1278420000</a>
Tipo	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 21.46.27 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	26,5 mm	Profondità (pollici)	1,043 inch
Posizione verticale	5,8 mm	Altezza (pollici)	0,228 inch
Peso netto	3 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.

**Dati generali**

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Colori	altro
Descrizione articolo	Boccola a crimpare sostitutiva	Diametro filo singolo, max.	2,2 mm
Diametro guaina, max.	3,6 mm	Forza di estrazione del cavo, min.	100 N
Grado di protezione	IP20	Materiale base della custodia	PC UL 94 V0
Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato	Materiale calotta antipolvere	TPE
Materiale ghiera	Zalpacca	Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Tipo di filo	POF
Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.	Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 61754-24
--------------------	--------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

---

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

---