

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP67 con custodia
Nr.Cat.	1278430000
Tipo	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 13.48.12 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	26,5 mm	Profondità (pollici)	1,043 inch
Posizione verticale	5,8 mm	Altezza (pollici)	0,228 inch
Peso netto	3 g		

Dati generali

Collegamento 1	SCRJ	Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio
Colori	altro	Descrizione articolo	Boccola a crimpare sostitutiva
Grado di protezione	IP67 con custodia	Materiale ghiera	Zalpacca
Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB	Tipo di filo	POF

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN