

ETA 1170 21 7.5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Weidmueller offre interruttori automatici per l'integrazione dei nostri terminali per fusibili automobilistici con una gamma da 100 mA a 25 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Interruttore di circuito, 7.5 A
Nr.Cat.	1278770000
Tipo	ETA 1170 21 7.5A
GTIN (EAN)	4050118091311
CPZ	5 Pezzo

ETA 1170 21 7.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	51,6 mm	Profondità (pollici)	2,031 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Larghezza	9,8 mm	Larghezza (pollici)	0,386 inch
Peso netto	10,2 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Colori	nero
--------	------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	28 V DC	Corrente nominale	7,5 A
-------------------	---------	-------------------	-------

Fusibili

Colori	nero	Corrente	7,5 A
Versione	Elemento fusibile		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format