

ETA 1180 01 10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Weidmueller offre interruttori automatici per l'integrazione dei nostri terminali per fusibili automobilistici con una gamma da 100 mA a 25 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Interruttore di circuito, 10 A
Nr.Cat.	1279070000
Tipo	ETA 1180 01 10A
GTIN (EAN)	4050118091427
CPZ	5 Pezzo

ETA 1180 01 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	52,3 mm	Profondità (pollici)	2,059 inch
Posizione verticale	24,4 mm	Altezza (pollici)	0,961 inch
Larghezza	8,2 mm	Larghezza (pollici)	0,323 inch
Peso netto	10,2 g		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Colori	nero
--------	------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	64 V DC	Corrente nominale	10 A
-------------------	---------	-------------------	------

Fusibili

Colori	nero	Corrente	10 A
Versione	Elemento fusibile		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format