

CBH 8.1/6.2 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 6.2 x 8.1 mm, Plastica, 80 N
Nr.Cat.	1279200000
Tipo	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008 190068820
CPZ	100 Pezzo

CBH 8.1/6.2 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	8,1 mm	Altezza (pollici)	0,319 inch
Larghezza	6,2 mm	Larghezza (pollici)	0,244 inch
Peso netto	1,02 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...105 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del foro di fissaggio	6,5 mm	Larghezza max. fascetta serracavo	7,8 mm
Materiale	Plastica	Resistente ai raggi UV	Sì
Resistenza alla trazione	80 N	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf
Riaprire	No	Versione	per piastra di montaggio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**