


HDC IP68 24B HP FRAME**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, IP68 (in condizione innestata), , Collegamento a staffa di serraggio, Standard
Nr.Cat.	1282820000
Tipo	HDC IP68 24B HP FRAME
GTIN (EAN)	4050118073010
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 8.50.24 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

HDC IP68 24B HP FRAME**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	216 mm	Profondità (pollici)	8,504 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Larghezza	72 mm	Larghezza (pollici)	2,835 inch
Peso netto	305 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio , max.	125 °C
Valori limite di temperatura	-50 °C ... 125 °C		

Dati generali

Colori	grigio argento, Nero (simile a RAL 9005)	Serie	HighPower
Tipo	Controtelaio		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN