

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore Y, M8 / M8
Nr.Cat.	1288000000
Tipo	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
CPZ	1 Pezzo

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 8 g

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	M8: 0,5 Nm	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Maschio M8
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M8		

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	M8 = nessuno
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Tensione nominale	24 V		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-104

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	M8 = nessuno
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M8 / M8
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Tensione nominale	24 V		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

