

**SAI-M23-BE-12-G****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per sensori/attuatori, Inserto
Nr.Cat.	<a href="#">1296730000</a>
Tipo	SAI-M23-BE-12-G
GTIN (EAN)	4050118094848
CPZ	1 Pezzo

## SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto	5 g	www.weidmueller.com
------------	-----	---------------------

## Temperature

Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	125 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Cicli di inserimento	> 1000	Codifica	nessuno
Corrente nominale	8 A	Corrente nominale	contatto da 1 mm = 8 A
Grado di lordura	3	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Numero di poli	12	Possibilità di codifica per inserti di segnale M23	H, N, S, X, Y, Z
Tensione nominale	200 V	Tensione nominale	contatto da 1 mm = 200 V
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23		

## Omologazioni

Omologazioni




ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E344862

## Download


Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Disegno quotato**



**Disegno quotato**

info@weidmueller.com



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contacte	mm	2	2	1	2	1	1	1	1,5

