

SAI-M23-GS-11/17**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per sensori/attuatori, Custodia vuota
Nr.Cat.	1299390000
Tipo	SAI-M23-GS-11/17
GTIN (EAN)	4050118097191
CPZ	1 Pezzo

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 77 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

Temperatura d'esercizio , max. 125 °C

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia -40...+125 °C

Cicli di inserimento > 1000

Collegamento schermato Sì

Diametro del cavo, max. 17 mm

Diametro del cavo, min. 11 mm

Grado di lordura 3

Grado di protezione IP67, IP69K

Materiale base della custodia Lega di rame e zinco

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437

ETIM 7.0 EC003556

ETIM 8.0 EC003556

ECLASS 9.1 27-44-02-02

ECLASS 10.0 27-44-02-24

ECLASS 11.0 27-44-02-24

ECLASS 12.0 27-44-02-24

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N° certificato (UR) E344862

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-GS-11/17**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**

Cable connector

