

IE-AD-BHS-V14M-RJA**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Adattatore
Nr.Cat.	1302000000
Tipo	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
CPZ	1 Pezzo

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	25,7 mm	Profondità (pollici)	1,012 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza	24,2 mm	Larghezza (pollici)	0,953 inch
Peso netto	61,533 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Colori	altro	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Tipo di montaggio	2 viti, M3 (non in dotazione)

Standard generali

N° Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Disegni

info@weidmueller.com

Sezione di montaggio

Disegno quotato

