

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le custodie Klippon[®] POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
Nr.Cat.	1305980000
Tipo	KLIPPON POK 252516
GTIN (EAN)	4050118108415
CPZ	1 Pezzo
Utensile necessario	9008540000

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	160,5 mm	Profondità (pollici)	6,319 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9,842 inch
Altezza minima	160,5 mm	Larghezza	255 mm
Larghezza (pollici)	10,039 inch	Altezza di fissaggio	200 mm
Larghezza di fissaggio	235 mm	Peso netto	3.458 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C... 100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	Cacciavite a croce	Altezza apertura di accesso	238,02 mm
Campi di applicazione	Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti	Carico max.	25,5 kg
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Coperchio	Si
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm	Fissaggio della custodia	Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio
Grado di protezione	IP66	Grado di protezione (UL)	Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso	243,02 mm	Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni	Cloroprene	Norme	DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN 4102-12
Numero di viti sul coperchio	4	Piastra a flangia	No
Resistenza agli urti	5 J versione standard	Spessore del materiale del coperchio	5,4 mm
Spessore del materiale della custodia	5,99 mm	Superficie	non trattato, lucido
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C

Collegamenti a vite

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

Collegamenti a vite a destra

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	36	M16	32
M20	18	M25	10
M32	8	M40	3
M50	2		

KLIPPON POK 252516

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	2x19	WDU 16 / ZDU 16	2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x38	WDU 4 / ZDU 4	2x31
WDU 6 / ZDU 6	2x23		

Equipaggiamento verticale

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

Numeri certificati custodia

Certificato Nr. (EAC)	C-DE.HB07.B.00089-20	DEF Condizioni di omologazione	EAC, cULus, LR, DNV
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)	DE_PS2401_160412_001ISS08	N°deg; Certificato (cULus)	E256877
Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	C-DE.HB07.B.00089/20	N° certificato (LLOYDSREG)	14_20001
N° certificato scatola morsettiera (EAC)	C-DE.AJ54.B.00251/19 Ind. Terminal Box		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Nota importante

Informazioni sul prodotto	The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
---------------------------	---

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N°deg; Certificato (cULus)	E256877

KLIPPON POK 252516
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Dati tecnici
Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	C-DE.A154.B.00251.19 Ind. Terminal Box RUC-DE.BE02.B.00173 14_20001 TAE00002R2 MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS02	
Dati ingegneristici	CAD data – STEP	
Dati ingegneristici	WSCAD	
Specifiche del capitolato	Klippon POK 252516_1305980000_DE Klippon POK 252516_1305980000_EN	
Documentazione utente	Assembly guidelines - empty enclosures	
Cataloghi	Catalogues in PDF-format	
Brochure	MB KLIPPON ENCL.TECN EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN	

KLIPPON POK 252516**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni