

KLHA M5/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le barre colletttrici offrono la possibilità di collegare un gran numero di cavi con un piccolo ingombro. Inoltre, è possibile l'integrazione nelle nostre morsettiere per l'installazione nell'edificio, oppure è possibile utilizzare le nostre barre per sostenere lo schermo del cavo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Barra conduttrice, acciaio
Nr.Cat.	1311320000
Tipo	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
CPZ	25 Pezzo

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5,118 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Diametro	5,4 mm	Peso netto	34,505 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Superficie	zincato
Colori	grigio		

Dimensioni

Diametro	5,4 mm
----------	--------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	zincato
-------------------------	-------------------	------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EAC certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format